

SERVICE BULLETIN

Dato: 20. juni 2001

Nr. 29

Nyt Celis software

Echo Graphic har nu frigivet software version 2.10, der indeholder mange nye funktioner og forbedringer. Alle Hope on-line fremkaldere til Heidelberg Primesetter fotosættere med software version 2.xx kan med fordel opgraderes til version 2.10.

Det nye software, instruktioner og programmer forefindes på vores hjemmeside www.echographic.dk/service og kan hentes gratis. De har kun brug for brugernavn og adgangskode for at opnå adgang til servicesiden. Såfremt De har brug for yderligere informationer om en specifik fremkaldere, bedes De venligst kontakte Echo Graphic og oplyse serienummeret på fremkalderen.

Nedenstående liste viser de primære funktioner i den nye Celis software version 2.10:

Alle EG fremkaldere med Celis software:

- Mulighed for at afbryde opfyldning af tanke.
- Mulighed for valg af antal aktive programmer.
- Ur i natstilling (screen saver aktiveres efter 30 sek.).
- Forbedret natstilling (mulighed for 99% OFF).
 - Valgfri temperaturvarme i natstilling.
 - Valgfri creep speed i natstilling.
 - Valgfri AOX i natstilling.
- Forbedret temperaturkontrol med mulighed for offset.
- Mulighed for anvendelse af afløbsventil.

Primesetter:

- Forbedret Speedway Kommunikation.
- Visning af film-/polyesterpladedata når Speedway regenerering er aktiv.
- Forbedret fejlkontrol af film-/polyesterpladedata.

Service bulletin og nyt Celis software sendt direkte til Dem via e-mail

Såfremt De ønsker at modtage service bulletinner og/eller nye frigelser af Celis software versioner via e-mail, beder vi Dem venligst sende en e-mail til: service@echographic.dk med følgende information:

Navn, firmanavn og interesseområder (bulletinner og/eller software information). Vi beder Dem venligst om ikke at inkludere yderligere informationer i denne e-mail.